


COMPONENTEN VOOR ELEVATOREN

ELEVATORBEKERS

HD-MAX® KUNSTSTOF ELEVATORBEKER



TECHNISCHE SPECIFICATIES - HD-MAX® KUNSTSTOF ELEVATORBEKER

Standaard	A	B	H1	H2	T	kg HDP	kg PU	kg Nylon	Inhoud (W-L)	Inhoud (W-L +5°)	Gaten	D	E	I	Max. bek. per meter	Low Profile	kg HDP	kg PU	kg Nylon	Inhoud (W-L +5°)	Max. bek. per meter
Maatvoering	mm	mm	mm	mm	mm	kgs.	kgs.	kgs.	Ltr.	Ltr.	Nr.	mm	mm	mm	Stuks	H1	kgs.	kgs.	kgs.	Ltr.	Stuks
3 x 2	83	59	57	40	4,0	0,05	0,08	0,07	0,11	0,13	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	9,8	57	0,04	0,07	0,06	0,13	17,5
4 x 3	111	83	76	45	4,0	0,10	0,14	0,11	0,25	0,29	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	7,9	70	0,09	0,13	0,10	0,29	14,3
5 x 4	133	114	102	70	8,0	0,21	0,29	0,24	0,60	0,65	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	83	0,19	0,26	0,22	0,65	12,1
6 x 4	159	114	102	70	8,0	0,25	0,35	0,29	0,73	0,81	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	89	0,23	0,32	0,26	0,81	11,2
7 x 4	184	114	102	70	8,0	0,30	0,40	0,32	0,84	0,94	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	6,6	89	0,27	0,36	0,29	0,94	11,2
6 x 5	162	143	127	85	8,0	0,32	0,54	0,45	1,10	1,21	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,29	0,49	0,41	1,21	9,8
7 x 5	187	143	127	85	8,0	0,44	0,59	0,52	1,31	1,46	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,40	0,53	0,47	1,46	9,8
8 x 5	213	143	127	85	8,0	0,52	0,62	0,54	1,69	1,90	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,47	0,56	0,49	1,90	9,8
8 x 6	213	168	152	110	8,0	0,61	0,84	0,70	2,22	2,47	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,55	0,76	0,63	2,47	7,9
9 x 5	238	143	127	85	8,0	0,54	0,63	0,54	1,76	1,99	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	102	0,49	0,57	0,49	1,99	9,8
9 x 6	238	168	152	110	8,0	0,69	0,95	0,79	2,46	2,72	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,62	0,86	0,71	2,72	7,9
10 x 5	260	143	127	85	8,0	0,57	X	0,66	1,99	2,28	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	114	0,51	0,70	0,59	2,28	8,7
10 x 6	264	168	152	110	8,0	0,74	1,02	0,85	2,80	3,04	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,67	0,92	0,77	3,04	7,9
10 x 7	267	197	181	140	8,0	1,07	1,46	1,22	3,95	4,34	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	0,96	1,31	1,10	4,34	6,6
10 x 8	267	222	203	145	10,0	1,31	1,80	1,49	5,38	5,80	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	152	1,18	1,62	1,34	5,80	5,6
11 x 5	286	143	127	110	8,0	0,62	X	0,72	2,31	2,51	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	114	0,56	0,77	0,65	2,51	8,7
11 x 6	289	168	152	110	8,0	0,83	1,13	0,94	3,03	3,29	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,75	1,02	0,85	3,29	7,9
11 x 7	292	197	181	140	8,0	1,16	1,58	1,32	4,41	4,79	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	1,04	1,42	1,19	4,79	6,6
11 x 8	292	222	203	145	10,0	1,44	1,97	1,64	5,87	6,37	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	1,30	1,77	1,48	6,37	5,6
12 x 5	311	143	127	110	8,0	0,70	X	0,81	2,62	2,74	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	5,6	114	0,63	0,86	0,73	2,74	8,7
12 x 6	314	168	152	110	8,0	0,86	1,17	0,98	3,28	3,62	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,77	1,05	0,88	3,62	7,9
12 x 7	318	197	181	140	8,0	1,24	1,71	1,43	4,79	5,24	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	1,12	1,54	1,29	5,24	6,6
12 x 8	318	222	203	145	10,0	1,57	2,15	1,79	6,40	6,94	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	1,41	1,94	1,61	6,94	5,6
13 x 6	340	168	152	110	8,0	0,93	1,27	1,05	3,62	3,94	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,9	127	0,84	1,14	0,95	3,94	7,9
13 x 7	343	197	181	140	8,0	1,31	1,77	1,51	5,64	5,84	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	1,18	1,59	1,36	5,84	6,6
14 x 7	368	197	181	140	8,0	1,41	1,90	1,62	5,84	6,39	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	1,27	1,71	1,46	6,39	6,6
14 x 8	368	222	203	145	10,0	1,75	2,36	2,01	7,62	8,24	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	1,58	2,12	1,81	8,24	5,6
15 x 7	394	197	181	135	8,0	1,47	1,98	1,68	6,22	6,69	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	1,32	1,78	1,51	6,69	6,6
15 x 8	394	222	203	140	10,0	1,84	2,49	2,12	8,38	8,88	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	1,66	2,24	1,91	8,88	5,6
16 x 7	419	197	181	140	8,0	1,53	2,06	1,76	6,66	7,08	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	4,4	152	1,38	1,85	1,58	7,08	6,6
16 x 8	419	222	203	145	10,0	1,93	2,61	2,22	8,90	9,36	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	1,74	2,35	2,00	9,36	5,6
18 x 8	470	222	203	150	10,0	2,11	X	2,43	10,00	10,62	klantspec.	klantspec.	klantspec.	klantspec.	3,9	172	1,90	2,57	2,19	10,62	5,6

- Type HD-MAX® elevatorbeker heeft vlakke elevatorboutgaten in de rug van de elevatorbeker en dient te worden gemonteerd op de elevatorband met een DIN 15237 elevatorbout of Norway elevatorbout (metrisch) type STM in combinatie met een vlakke onderlegging conform DIN 9021 (Fig.1). Bel ons voor advies m.b.t. het gatenpatroon.

- Verkrijgbaar in polyethyleen (max. temp +80° C.), Polyurethaan (max. temp +80° C.) en nylon (max. temp +125° C.)

- FDA 1935/2004

Niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud. Versie 2016 / 1.1

