


SUPER STARCO
KUNSTSTOFF
ELEVATORBECHER



TECHNISCHE SPEZIFIKATION - SUPER STARCO KUNSTSTOFF ELEVATORBECHER

Typ	A	B	H1	H2	T	kg HDP	kg PU	kg Nylon	Inhalt (W-L)	Inhalt (X-Y)	Anzahl Löcher	D	E	I	Max. Becher/m
Einheit	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	kg	l	l		mm	mm	mm	Stck.
SPS80-80HDP-MD**	90	85	63	43	4,0	0,08	0,13	0,11	0,18	0,24	2	9,0	43	18	15
SPS100-90HDP-MD**	110	100	67	44	5,0	0,11	0,18	0,15	0,29	0,38	2	9,0	50	20	14
SPS120-100HDP-MD**	129	110	80	55	5,0	0,15	0,24	0,20	0,46	0,59	2	9,0	67	25	12
SPS130-120HDP-MD**	135	120	85	57	5,0	0,18	0,29	0,24	0,52	0,70	2	9,0	70	25	11
SPS140-120HDP-MD*	145	120	90	62	5,0	0,19	0,30	0,25	0,61	0,80	2	8,5	70	25	10,8
SPS130-130HDP-MD**	146	130	90	60	5,0	0,21	0,34	0,28	0,65	0,87	2	9,0	70	25	10,8
SPS160-140HDP-MD**	172	152	113	78	6,0	0,34	0,54	0,45	1,22	1,58	2	9,0	100	30	8,6
SPS180-140HDP-MD**	187	150	112	77	6,0	0,30	0,48	0,40	1,35	1,77	2	9,0	100	30	8,6
SPS200-150HDP-MD(*)	205	150	112	75	6,0	0,35	0,56	0,47	1,39	1,82	2	9,0	100	32	8,6
SPS300-150HDP-MD**	305	152	115	80	7,0	0,65	1,04	0,87	2,24	2,89	4	9,0	102	32	8,5
SPS200-160HDP-MD*	210	152	115	79	7,0	0,39	0,62	0,52	1,61	2,09	2	9,0	100	32	8,5
SPS240-165HDP-MD**	250	170	132	93	7,0	0,54	0,86	0,72	2,34	3,15	2	11,0	120	35	7,4
SPS280-165HDP(*)	293	170	132	95	7,0	0,67	1,07	0,89	3,00	3,75	3	11,0	80	36	7,4
SPS230-170HDP-MD**	240	175	138	93	7,0	0,61	0,97	0,81	2,40	3,06	2	11,0	120	36	7
SPS280-170HDP-MD**	282	175	138	97	7,0	0,67	1,07	0,89	2,96	3,76	3	11,0	80	37	7
SPS280-180HDP(*)	290	185	140	97	7,0	0,84	1,34	1,12	3,30	4,20	3	11,0	80	36	7
SPS300-180HDP(*)	316	185	140	97	8,0	0,85	1,36	1,13	3,60	4,60	3	11,0	100	36	7
SPS330-180HDP(*) (#)	347	185	140	97	8,0	0,90	1,44	1,20	4,00	5,00	3	11,0	110/120	38	7
SPS350-180HDP(*)	367	186	140	97	9,0	1,12	1,79	1,49	4,10	5,25	3	11,0	120	38	7
SPS330-215HDP(*)	343	220	168	117	9,0	1,30	2,08	1,73	5,73	7,10	3	11,0	120	50	7
SPS370-215HDP(*)	390	220	168	117	9,0	1,45	2,32	1,93	6,42	8,15	4	11,0	90	50	5,88
SPS450-215HDP(*)	470	220	165	115	9,0	1,56	2,50	2,08	7,70	9,70	5	11,0	90	50	5,88
SPS500-215HDP(*)	525	220	168	117	9,0	1,84	2,95	2,46	9,00	11,25	5	11,0	100	50	5,88

- Super Starco-MD* Elevatorbecher haben nach innen gewölbte Löcher in der Rückwand. Für die Befestigung am Gurt werden Becherschrauben DIN 15237 zusammen mit einer Hohlunterlegscheibe benötigt (Abb. 1).
- Super Starco-MD** Elevatorbecher haben gewölbte Löcher in der Rückwand und keine Wölbungen nach innen. Für die Befestigung am Gurt werden Becherschrauben DIN 15237 zusammen mit einer flachen Scheibe DIN 9021 benötigt. Becherschrauben Norway (metrisch) Typ STM dürfen für diese Becher nicht verwendet werden (Abb. 3).
- Super Starco-(*) Elevatorbecher haben flache Löcher in der Rückwand. Für die Befestigung am Gurt werden Becherschrauben DIN 15237 oder Norway (metrisch) Typ STM zusammen mit einer flachen Scheibe DIN 9021 (Abb. 2) benötigt.
- (#) = Langlöcher
- Lieferbar in Polyethylen (max. Temp. 80 °C), Polyurethan (max. Temp 80 °C) und Nylon (max. Temp. 110 °C)
- FDA 1935/2004